



20302035

## R.classic - termóstato c/ ON/OFF, preto

### Características técnicas

#### Funções

ligar com interruptor ligar/desligar e indicador LED de ligado

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50 Hz

#### Voltagem

Sobretensão nominal	4 kV
---------------------	------

#### Corrente eléctrica

Carga indutiva em $\cos \varphi = 0,6$	máx. 4 A
Corrente de comutação "Aquecimento" "em $\cos \varphi = 0,6$ "	4 A
Corrente de comutação de aquecimento	10 A
Corrente de comutação	10 A

#### Dimensões

Profundidade de montagem	24.5 mm
--------------------------	---------

#### Medição

Intervalo de regulação da pré-regulação	5 / 30 °C
---	-----------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	preto
Cor	Preto
Material	Plástico + metal

#### Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão
--------------------	------------------------

#### Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
ligação	com ligação separada para abaixamento nocturno

#### Equipamento

Abaixamento nocturno	≈ 4 K
Diferença de temperatura de comutação	≈ 0.5 K
controlo	botão de regulação com gama de temperaturas limite

accionamentos de actuador

p. ex. para accionamentos de actuador fechados  
sem potência

---

**Utilização**

---

\_empty\_

com interruptor basculante

---

**Segurança**

---

Grau de contaminação

2

---

**Condições de utilização**

---

Clase de eficiencia energética

I (1%)

---

**Temperatura**

---

Temperatura

5...30 °C

---

**Identificação**

---

Aplicações

Controlo de HVAC

Série de design principal

Série 1930/R.classic

Série

Serie 1930