



20302079

R.classic - termóstato c/ ON/OFF, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 - 250 V

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto 5 - 30 °C

Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação 0,50 K

Condições de utilização

Classe de eficiência energética I (1%)

Materiais

Cor Branco

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Textos

Modo de instalação Sem garras de expansão

Recirculação térmica Com retorno térmico

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Impressão Com gravação

Séries relacionadas Serie 1930, Serie R.classic