



283410

1930/GIs/Plzz - variador rot.univ, blanc

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Pressão e rotativo

Funções

arranque suave arranque suave para preservação da lâmpada

Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V

Voltagem

Tensão de serviço 230 V AC

voltagem teste de tensão possível sem desmantelamento

Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

Dimensões

Ø da dimensão do eixo 4 mm

Potência

pwr dimmable conventional transformers 50...420 VA

carga conectada 50...420 W/VA

Perda de poder em plena carga ≈ 5 W

Transformadores eletrónicos 50...420 W

Medição

entrada para extensão com entrada adicional para ligação de dimmers rotativos universais

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material Plástico + metal

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V 50...420 W

Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

Ligação

Tipo de carga Universal

modo de ligação

com terminais de encaixe

Elementos fornecidos

Componente

com codificador incremental

Equipamento

princípio de reduzir a intensidade da luz

corte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem

baixo ruído

baixo nível de ruído

luminosidade

com memória de luminosidade

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

5...25 °C

Identificação

Versão atual

2

Série

Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie

Instruções

Texto de indicação

Utilizar apenas transformadores Berker Tronic para um funcionamento sem problemas.