




2897

Potenciómetro rotativo DALI

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Pressão e rotativo

Funções

ligar para balastros electrónicos e transformadores Tronic com interface Dali/DSI

Comandos e indicadores

operação com soft-lock

Principais características eléctricas

Tensão nominal 16 V

Frequência de funcionamento - Hz

Voltagem

Tensão DALI 16 V DC (9,5 ... 22,5 V=)

Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível), com fusível sobressalente

Dimensões

Ø da dimensão do eixo 4 mm

Potência

Consumo < 2 mA

Alimentação

Fonte de alimentação necessária de acordo com a especificação DALI DIN IEC 60929

Ligação

Quantidade de aparelhos DALI máx. 64

modo de ligação com terminais de parafuso

Cabo

Comprimento do cabo DALI com 1,5 mm² máx. 200 m

Configurações

regulação valor base de luminosidade programável

Equipamento

controlo para ligação de cablagem em paralelo (última definição do potenciómetro aplicável)

Interruptores / tomadas		com interruptor on/off
Identificação		
Aplicações		Comando de iluminação
Série de design principal		Light control
Instruções		
Texto de indicação		Não adequado para a combinação com outros sensores ou centros DALI.