

K.1/K.5 - BP KNX 2 tec+termst., inox

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Dimensões

Altura 55,10 mm

Largura 70,90 mm

Profundidade 14,35 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 6

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Aço inoxidável

Código RAL 9022

Material Aço inoxidável, Termoplástico

Acabamento Mate

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Ecrã

Com display Sim

Textos

Função Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato

Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio

75662773