



29442089

## R.classic - var rot univ(R,L,C,LED), brc

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface Pressão e rotativo

#### Funções

arranque suave arranque suave para preservação da lâmpada

#### Comandos e indicadores

operação com soft-lock

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Voltagem

Tensão de serviço 230 V AC

voltagem teste de tensão possível sem desmantelamento

#### Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

#### Dimensões

Profundidade de montagem 24 mm

Ø da dimensão do eixo 4 mm

#### Potência

pwr dimmable conventional transformers 20...420 VA

Perda de poder em plena carga ≈ 4 W

Transformadores electrónicos 20...420 W

#### Medição

entrada para extensão com entrada adicional para ligação de dimmers rotativos universais, com entrada adicional para botão (NA), conceito de operação através de 1 botão de pressão

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material Plástico + metal

#### Gestão de iluminação LED

pwr dimmable 230V retrofitted lamps 3...100 W

#### Gestão de lâmpadas incandescentes

---

**Instalação, montagem**

modo de instalação com garras de expansão

---

**Ligação**

Seção transversal do condutor 0.5...4 mm<sup>2</sup>

modo de ligação com terminais de parafuso

---

**Elementos fornecidos**

Componente com codificador incremental

---

**Equipamento**

luminosidade com memória de luminosidade

---

**Identificação**

Aplicações Comando de iluminação

Série de design principal Serie R.classic