



75664699

IP20



B.IQ - BP KNX IV 4 tec+termóst, branco

Características técnicas

Funções

função	para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente, com função de protecção de válvula, pode ser activada a função de ajuda do botão de pressão
temporizadores	com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas
modo de operação	modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor

Compatibilidade

extensão	conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
----------	---

Comandos e indicadores

reduzir a intensidade da luz	diminuição de intensidade luminosa na área
Número de teclas	4
operação	operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz, conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável
Indicação / visor	visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio), LCD com símbolos e iluminação, comutável por meio de objecto
botão / botão de pressão	com 2 botões de função de visor adicional

Conectividade

codificação	com bloqueio para crianças
-------------	----------------------------

Dimensões

Largura	0 modules
Altura	158.2 mm
Largura	88.5 mm

Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

Detecção

IV	telegrama IV com código RC5 parametrizável por botão de pressão
----	---

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro

Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate
Gestão de iluminação LED	
LED	com LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
Ligação	
acoplador de bus	para unidade de acoplamento de bus de embutir plus
Configurações	
parametrização	sensor de presença parametrizável para aumento de conforto, menu do display programável para o cliente final, operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
programar	programável com ETS2 a partir de V1.2a
Acessórios incluídos	
Caixa	para instalação em tomadas de embutir 1x
Equipamento	
Tipo de configuraci3n	Laserdruck
Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
aquecimento	para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem pssso auxiliar
controlo	para controlo de sala individual, para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo, parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento
Software	
Actualização	com Flash-Controller
Segurança	
protecção	com protecção anti roubo
alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Versão atual	2.6
Série de design principal	KNX - Berker B.IQ
Série	B.IQ, KNX
Instruções	
Texto de indicação	Transmissor portátil IR nº de artigo 2779, ver electrónica doméstica.