




80162776

IP20



BP KNX K.x 2 teclas Easy p-etiq, antr

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

Comandos e indicadores

Com indicação LED	Sim
Número de teclas	2

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência)	max. 20 mA
-------------------------------------	------------

Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A)	66.8 x 25 mm
Altura	25 mm
Largura	66.8 mm

Potência

Consumo de energia KNX	≈ 150 mW
------------------------	----------

Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

Ecrã

Com ecrã	Não
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Material	termoplástico
Designação técnica de materiais	Papel

Ligação

acoplador de bus	para unidade de acoplamento de bus de embutir
------------------	---

Configurações

Modos de configuração possíveis	system
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Não
-------------------------	-----

Equipamento	
Número de pontos de actuação	4
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de produto:	tipo de produto: botão de pressão duplo
Utilização	
empty	com porta-etiquetas
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo
alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série de design principal	KNX - Berker K.1/K.5