



387703

1930/Glas/R.c - inversor rotativo

Características técnicas

Arquitectura

| | |
|-----------------|------------|
| Nº de teclas | 0 |
| Modo de fixação | Encastrada |

Configuração

| | |
|------------------------|----------|
| modo de comutação | inversor |
| antibacterialtreatment | Não |

Compatibilidade

| | |
|----------------------|-----|
| ifttsupportavailable | Não |
|----------------------|-----|

Comandos e indicadores

| | |
|------------------|-----|
| Botão de pressão | Não |
|------------------|-----|

Principais características eléctricas

| | |
|------------------|----------|
| Tensão nominal | 250 V |
| Tensão nominal | 250 V AC |
| Corrente nominal | 10 AX |

Corrente eléctrica

| | |
|-----------------------|-------|
| Corrente de comutação | 10 AX |
|-----------------------|-------|

Dimensões

| | |
|--------------|-------|
| Profundidade | 42 mm |
| Altura | 71 mm |
| Largura | 71 mm |

Materiais, acabamento, cores

| | |
|----------|--------------|
| Material | Duroplástico |
|----------|--------------|

Instalação, montagem

| | |
|--------------------|------------------------|
| modo de instalação | com garras de expansão |
|--------------------|------------------------|

Ligação

| | |
|-----------------|---------------------------|
| modo de ligação | com terminais de parafuso |
| Tipo de ligação | Ligação a parafusos |

Equipamento

| | |
|------------------|---------------------|
| iluminação | sem lâmpada de néon |
| hasheatingswitch | Não |

Segurança

| | |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP20 |
| textimpactstrength | IK05 |

Identificação

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| tipo de interruptor para aparelho | Não |
| Série | Serie 1930, Glasserie |