



80262270



Detector movimento KNX K.x/Q.x 2,2m

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem 2,20 - 2,20 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

Ciclo de trabalho mínimo 10 s

Conectividade

Sistema bus RF KNX Não

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída Sim

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados 10 mA

Iluminação

Regulação de lux 5 - 1000 lx

Deteção

Ângulo de deteção ajustável 45 - 90 °

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Materiais

Material Metal, Plástico

Textos

Botão de pressão Com botão para automático/ativado permanentemente/ desativado permanentemente

Modo de funcionamento Com 3 modos de operação: automático/ativado permanentemente/desativado permanentemente

Função Simulação de presença, Com função de festa

Modo de instalação Com garras de expansão, Com proteção contra desmantelamento