



41098989

S.1/B.x - Schuko c/LED orient., branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 41,60 mm

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Duroplastic

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem

Não

Textos

Impressão

Sem gravação

Iluminação

Benefício adicional pela combinação de uma tomada com uma luz de orientação

Cablagem

Possibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem

Proteção

Proteção de contacto aprimorada