



41101915

S.1/B.x - Schuko "EDV" p-etq c/LED, encr

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
--	-------

Profundidade da montagem	32 mm
--------------------------	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
---------------------	------------------------------------

Materiais

Cor	Vermelho
-----	----------

Código RAL	3003
------------	------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras
------------------	--

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
---	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
----------------------------	-----

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Capacidade

Número de módulos 1

Textos

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada