



80960371

IP20



Tampa p/ BP KNX K.x 2 teclas c/ BCU, alu

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão de programação e LED vermelho de programação

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Dimensões

Altura 55 mm

Potência

Consumo de energia KNX ≈ 108 mW

Câmara

lente com 2 lentes para a exibição de status RGB do módulo de botão

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9006 - Alumínio claro

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície lacado

Ligação

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

Configurações

Modos de configuração possíveis system

Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série de design principal	KNX - Berker K.1/K.5
Série	KNX, Berker K.1, Berker K.5