



41106013

Q.x - Schuko "SV" p-etq c/LED, verde

Características técnicas

Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
--------------------------	-------

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Colores especiales de líneas de diseño	verde
Cor	Verde
Cor	verde
Cor RAL	RAL 6029 - Verde menta
Material	Duroplástico
Aparência da superfície	aveludado

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de suspensão de aparafusar

Utilização

empty	com porta-etiqueta
---------	--------------------

Padrões

Versão de alimentação da corrente de
segurança, ZSV para

VDE 0100-710

Segurança

Índice de protecção IP

IP20

protecção

Protecção de contacto aprimorada

withenhancedcontactprotection

Sim

Identificação

Série de design principal

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Série

Berker Q.1

Instruções

Texto de indicação

Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-
touch de 6 mm. ; Mecanismo com código de cor.