



85121101

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Comandos e sinalizadores

Aplicável com sensor de movimento Sim

Equipamento

Potência da lâmpada LED 250 W

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Funções

Escurecimento do bordo de ataque Sim

Escurecimento do bordo de fuga Sim

Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V. 3 - 250 W

Potência

Potência absorvida em standby 0,30 W

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Textos

Entrada de extensão Com entrada de extensão para botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única e unidade de extensão do detetor de movimento

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

Modo de instalação Com garras de expansão

Princípio de regulação da intensidade luminosa Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática)

Tipo de ligação Com terminais de parafuso