



47087006

## K.1/K.5 - Schuko diferenc. 30mA, antr mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

#### Dimensões

Profundidade da montagem	31,90 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Séries relacionadas	Berker K.1

#### Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

---

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Textos**

---

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

---

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

---

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------