



85245285



IP20

S.1/B.x - teclas estores KNX RF, antr mt

Características técnicas

Funções

Duração do movimento 2 mn

Conectividade

Protocolo rádio KNX rádio

Potência

Poder de transmissão de rádio < 10 mW

Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

Configurações

Tempo de ajuste das lamelas (ajustável) 50 ms...2.5 s

Duração mínima do ajuste das lamelas ≈ 150 ms

Ajuste da lamela na duração do sinal < 1 s

Ajuste da lamela na tecla pressionada < 0.4 s

Equipamento

Número de canais de rádio 1

Número de lentes quicklink máx. 20 transmissores / receptores

Retenção automática durante 2 min no comprimento do sinal > 1 s

Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada > 0.4 s

changeovertimeforchangeofdirection < 0.6 s

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained No

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações Comando de estores, Sistemas de rádio-operação KNX

Série de design principal Berker S.1/B.3/B.7

