



47296086

## Q.x - Schuko x2 monob. obtur, antrac

### Características técnicas

#### Arquitectura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

#### Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

#### Dimensões

Profundidade de montagem	22 mm
--------------------------	-------

#### Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura completa
-------	-----------------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Cor	cinzento antracite
Cor RAL	RAL 7021 - Cinzento escuro
Material / mão de obra	lacado
Material	Duroplástico
Aparência da superfície	aveludado

#### Instalação, montagem

normnatinstitutionin1gangwallboxes	DIN 49073-1
modo de instalação	com garras de expansão

#### Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

protecção

Proteção de contacto aprimorada

withenhancedcontactprotection

Sim

---

**Identificação**

Série

Berker Q.1