



85341129

## Q.x - det mov 1.1m, branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

#### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

#### Medição

Área de detecção, rectangular  $\approx 12 \times 16$  m

#### Alcance

Alcance, frente  $\approx 12$  m

#### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado  $\approx 45 \dots 90^\circ$

$\varnothing$  da área de detecção, ao nível do solo 0 m

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material termoplástico

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável  $\approx 5 \dots 1000$  lx , operação diária

#### Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo  $\approx 180$  s

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento  $-5 \dots 45^\circ\text{C}$

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

**Identificação**

---

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1

---