



85345126



#### Q.x - det mov comf 1.1m KNX RF, antr

##### Características técnicas

###### Dimensões

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Altura recomendada de montagem | 1,10 - 1,10 m |
|--------------------------------|---------------|

###### Modo de configuração

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Modo de configuração suportado | quicklink |
|--------------------------------|-----------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ciclo de trabalho mínimo | 1 s |
|--------------------------|-----|

###### Conectividade

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Sistema bus RF KNX | Sim |
|--------------------|-----|

###### Conteúdo fornecido

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligaçāo de bus incluída | Sim |
|-------------------------|-----|

###### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

###### Deteção

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Ângulo de deteção ajustável | 45 - 90 ° |
|-----------------------------|-----------|

###### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

###### Materiais

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Termoplástico |
|----------|---------------|

###### Textos

|        |   |
|--------|---|
| Função | Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação, Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas, Função de reset (de acordo com definição de fábrica) |
|--------|---|