




85345188



IP20

S.1/B.x - det mov comf 1.1m KNX RF,br mt

Características técnicas

Funções

Funções adicionais ETS

ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação ligado / desligado, botão, exibição de status, regulável, exibição de brilho, carregamento da cena do movimento, sem carga de movimento

funções quicklink

funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória, controlo forçado, mestre escravo

Conectividade

Protocolo rádio

KNX rádio

Categoria do receptor

2

Dimensões

Profundidade de montagem

34 mm

Altura de montagem nominal

1.1 m

Frequência

Frequência de transmissão de rádio

868.3 MHz

Potência

Poder de transmissão de rádio

< 10 mW

Medição

Área de detecção, rectangular

≈ 12 x 16 m

Alcance

Alcance, frente

≈ 12 m

Detecção

Número de níveis de detecção

2

Ângulo de detecção, ajustável

cada lado ≈ 45...90 °

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL

RAL 9010 - Branco puro

Material

matéria plástica

Aparência da superfície

mate

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável

≈ 5...1000 lx , operação diária

Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável

10...100 %

Tempo de comutação, ajustável

≈ 1 s...3 h

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para

30 s

Equipamento

Número de canais de rádio	1
Número de lentes quicklink	máx. 20 transmissores / receptores
Ciclo de trabalho do transmissor	1 %

Segurança

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações	Detector de movimento
Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas