



85346188



IP20

## S.1/B.x - det mov comf 2.2m KNX RF,br mt

### Características técnicas

#### Funções

Funções adicionais ETS	ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação ligado / desligado, botão, exibição de status, regulável, exibição de brilho, carregamento da cena do movimento, sem carga de movimento
funções quicklink	funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória, controlo forçado, mestre escravo

#### Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
Categoria do receptor	2

#### Dimensões

Profundidade de montagem	34 mm
Altura de montagem nominal	2.2 m

#### Frequência

Frequência de transmissão de rádio	868.3 MHz
------------------------------------	-----------

#### Potência

Poder de transmissão de rádio	< 10 mW
-------------------------------	---------

#### Medição

Área de detecção, rectangular	≈ 8 x 12 m
-------------------------------	------------

#### Alcance

Alcance, frente	≈ 8 m
Alcance, frente (a 1,1 m de altura de instalação)	≈ 4 m
Alcance, lado	cada ≈ 6 m
Alcance, lado (a 1.1 m de altura de instalação)	cada ≈ 3 m

#### Detecção

Número de níveis de detecção	2
Ângulo de detecção, ajustável	cada lado ≈ 45...90 °

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

**Gestão de iluminação**

---

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

**Configurações**

---

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

---

Tempo de comutação, ajustável ≈ 1 s...3 h

---

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

**Equipamento**

---

Número de canais de rádio 1

---

Número de lentes quicklink máx. 20 transmissores / receptores

---

Ciclo de trabalho do transmissor 1 %

**Segurança**

---

protecção com protecção anti roubo

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

---

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

**Identificação**

---

Aplicações Detector de movimento

---

Série de design principal Berker S.1/B.3/B.7

---

Série Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas