



47591404

## S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, alum mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Altura 120 mm

Largura 80 mm

Profundidade 50 mm

Séries relacionadas Berker S.1

#### Materiais

Cor Alumínio

Acabamento Mate

Material Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

**Capacidade**

Número de módulos

2

**Textos**

Impressão

Sem gravação