



48031606

S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, antrac mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
Corrente de saída	2400 mA

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Potência

Potência absorvida em standby	0,05 W
Potência de saída	12 W

Tensão

Tensão de saída	4,75 - 5,25 V
Tensão nominal	250 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 35 °C
------------------------------	-----------

Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Textos

Impressão	Sem gravação
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tampa	Placa de cobertura central
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A