



85741129

## Q.x - prog. horário est, branco

### Características técnicas

#### Funções

Deslocamento de tempo astronómico	± 2 h
Duração	2 mn
Gerador de números aleatórios	± 15 mn
comutador	com modo de comutação manual / automático
Power over Ethernet (PoE)	≈ 8 h

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	12 V
Frequência de funcionamento	- Hz

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Material	Plástico + metal

#### Instalação, montagem

modo de instalação	fixação de fixação
--------------------	--------------------

#### Configurações

Duração mínima do ajuste das lamelas	≈ 250 ms
Ajuste da lamela na tecla pressionada	< 0.5 s
Hora	com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)

#### Equipamento

Número de programação para cima / baixo	20
Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada	> 0.5 s
changeovertimeforchangeofdirection	< 0.6 s

#### Segurança

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

#### Identificação

Aplicações	Comando de estores
Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1