

**Q.x - progr. hor. est. KNX RF, alumínio**

**Características técnicas**

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado quicklink

**Conectividade**

Sistema bus RF KNX Sim

**Equipamento**

Número de canais 2

Mudança de verão/inverno Sim

**Conteúdo fornecido**

Ligação de bus incluída Sim

**Funções**

Tempo de funcionamento 2 min

Mudança de horário Astro 2 h

Reserva de energia 8 h

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Materiais**

Cor Alumínio

**Textos**

Funções adicionais simples: +6 cenários, 1 modo de funcionamento para cima/baixo, Comportamento de transmissão e/ou receção configurável, Com fechadura, Função de festa, sem execução de comandos automáticos, rádio e comando de extensão (proteção de bloqueio), Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Função

Proteção Com proteção contra desmantelamento

**Capacidade**

Número de módulos 0

**Dimensões**

Altura 58,40 mm

Largura 58,40 mm

Profundidade 30 mm

Sistema Berker Q.x

85745124