



48037003

### K.1/K.5 - Schuko c/ 2xUSB, alum lac

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
Corrente de saída	2400 mA

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Potência

Potência absorvida em standby	0,05 W
Potência de saída	12 W

##### Tensão

Tensão de saída	4,75 - 5,25 V
Tensão nominal	250 V

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 35 °C
------------------------------	-----------

##### Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

##### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

##### Dimensões

Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm
Séries relacionadas	Berker K.5

##### Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tampa	Placa de cobertura central
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A