




ADX460C

Disj. dif. 4P 10A C 30mA tipo A 4M

Características técnicas

Arquitectura

Posição do neutro	Sem neutro
Número de polos protegidos	4
Tipo de pólos	4 P
Modo de fixação	Calha DIN
Curva	C

Configuração

Nº de módulos	4
---------------	---

Comandos e indicadores

Sinalização de defeito à terra	Sim
--------------------------------	-----

Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Terminal alinhado
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais alinhados

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	10 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50 Hz

Voltagem

Permitividade relativa, constante dieléctica	2 kV
Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4 kV

Corrente eléctrica

Sensibilidade diferencial	30 mA
Intensidade nominal	10 A
Resistência às ondas de choque	3 kA
Poder de corte de serviço conforme EN60898	7.5 kA
Poder de fecho e de corte	10 kA
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada	1.13 / 1.45 In
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada	5 / 10 In
etimicuie609472	10 kA

Poder de corte estipulado 400V 50Hz	10 kA
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz	75 %
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	10 kA

Corrente / temperatura

Corrente nominal a -25°C	12.3 A
Corrente nominal a -20°C	12.1 A
Corrente nominal a -15°C	11.9 A
Corrente nominal a -10°C	11.7 A
Corrente nominal a -5°C	11.5 A
Corrente atribuída a 0°C	11.3 A
Corrente nominal a 5°C	11.1 A
Corrente nominal a 10°C	10.9 A
Corrente nominal a 15°C	10.7 A
Corrente estipulada a 20°C	10.5 A
Corrente nominal a 25°C	10.2 A
Corrente estipulada a 30°C	10 A
Corrente estipulada a 35°C	9.8 A
Corrente estipulada a 40°C	9.5 A
Corrente estipulada a 45°C	9.2 A
Corrente estipulada a 50°C	9 A
Corrente estipulada a 55°C	8.7 A
Corrente estipulada a 60°C	8.4 A

Coefficiente de correcção de corrente

Coefficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	0.8
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	0.8
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	0.7
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	0.6

Dimensões

Profundidade produto instalado	70 mm
Altura produto instalado	84 mm
Largura produto instalado	71 mm

Frequência

etimfrequency	50 Hz
---------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	9.7 W
Potência dissipada por pólo	2.4 W

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	2000
Nº de manobras mecânicas	4000

Instalação, montagem	
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Binário de aperto	2Nm
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	plástico
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal Biconnect
Elevada desmontagem para produtos modulares	Sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	Sim
Adaptado para montagem encastrada	Sim

Ligação	
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível	1 / 16 mm²
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido	1 / 25 mm²
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido	1 / 25 mm²
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível	1 / 16 mm²
Posição dos bornes	alinhados
Posição das gaiolas a jusante para a entrega	abertos
Posição das gaiolas a montante para a entrega	abertos
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	1 / 25 mm²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	1 / 16 mm²

Cabo	
Comp. condutores utiliza. p/ teste de aqueci. (m) de acordo c/ o padrão do prod.	1 m
Sección de los conductores en cobre pa	1.5 mm²

Equipamento	
Acessoriável	Sim
withtransparentlabelholder	Sim

Padrões	
texto	EN 61009-1
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Tipo de protecção diferencial	A
atishalogenfreeexternallymaintained	No

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25...40 °C
Classe de limitação da energia I²t	3
Altitude	2000 m

Temperatura de armazenamento / transporte	-55...70 °C
---	-------------

Temperatura

Temperatura de calibração	30 °C
Temp. do ar ambiente durante o ensaio de aqueci. de acordo com o padrão do prod.	22.7 °C
Max. Temperatura admissível em peças acessíveis (destinada a ser tocada)	71.1 °C
Max. temperatura admissível em peças acessíveis (meios operacionais manuais)	51.2 °C
Max. temperatura admissível no acesso. partes (não tocadas para operação normal)	93.5 °C
Max. temperatura admissível nos terminais	76.5 °C
Temp Elev. Limites de acesso . peças (alternar) de acordo com o padrão do prod.	25 K
Temp Elev. Limites acesso. Partes (não tocadas) de acordo c/ o padrão do prod.	60 K
Temp Elev. Limites acesso. Peças (tocáveis) de acordo c/ o padrão do prod.	40 K
Limites de aumento de temperatura para terminais de acordo com o padrão do prod.	65 K
Elevação de temp. medida em peças acessíveis em In (meios operacionais manuais)	11.2 K
Elevação da temp. medida no acesso. partes em In (operação não tocada normal)	53.5 K
Aumento de temp. medido em partes acessíveis em In (destinado a ser tocado)	31.1 K
Aumento da temperatura medido nos terminais em In	36.5 K