



BD241

Bloco dif. 2P 40A 30mA tipo AC 2M

Características técnicas

Arquitetura

Número de polos	2
-----------------	---

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i	500 V
------------------------------------	-------

Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	4000 V
--	--------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal I_{dn}	30 mA
---	-------

Corrente nominal	40 A
------------------	------