



714134

Mecanismo SCHUKO

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso
------------------	---

Ligações

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
------------------------------	-----

Resistência ao impactos IK	IK02
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

Altura	50 mm
--------	-------

Largura	50 mm
---------	-------

Profundidade	20 mm
--------------	-------

Séries relacionadas

Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3,
Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8,
Berker S.1

Materiais

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
---	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1
Textos	
Impressão	Sem gravação