



75142930



## TS Sensor - tecla x2 pers.c/BCU, vdr br

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Potência

Consumo de corrente 12,50 mA

#### Dimensões

Profundidade da montagem 24,20 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

Profundidade 37,70 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando 4

#### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Vidro

Acabamento Brilhante, Mate

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Ecrã

Com display Não

#### Textos

Função Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores, Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro

Temperatura

Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo