



75142935



## TS Sensor - tecla x2 pers.c/BCU, vdr prt

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

#### Potência

Consumo de corrente	12,50 mA
---------------------	----------

#### Dimensões

Profundidade da montagem	24,20 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	27 mm
Altura	160 mm
Largura	86 mm
Profundidade	37,70 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando	4
-----------------------------	---

#### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

#### Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Material	Vidro
Acabamento	Brilhante, Mate

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

#### Textos

Função	Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores, Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro
--------	---

Temperatura

Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo