




75143850

IP20



Touch Sensor R.3 x3, vidro branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

função	funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores
--------	---

Compatibilidade

extensão	conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
----------	---

Comandos e indicadores

Com indicação LED	Sim
-------------------	-----

Número de teclas	0
------------------	---

operação	operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
----------	---

Dimensões

Profundidade	23 mm
--------------	-------

Altura	152 mm
--------	--------

Largura	81 mm
---------	-------

Potência

Consumo	12.5 mA
---------	---------

Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

Ecrã

Com ecrã	Não
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	vidro branco
--------------	--------------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	Vidro
----------	-------

Tipo de tratamento da superfície	tampografia
----------------------------------	-------------

Gestão de iluminação LED

LED	com um LED LIGADO azul e 6 LED de estado brancos
-----	--

Instalação, montagem

Ligação

acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Equipamento

Número de pontos de actuação	6
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de configuraci3n	Laserdruck

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
temperatura	Ligação adicional para sensor de temperatura externo

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
Série de design principal	KNX - Berker R.3
Série	KNX, berker R.3