




75143860

IP20



Touch Sensor R.1 x3, vidro branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 0

operação operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco

Dimensões

Profundidade 23 mm

Altura 152 mm

Largura 81 mm

Potência

Consumo 12.5 mA

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro branco

Cor Branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Vidro

Tipo de tratamento da superfície lacado

Gestão de iluminação LED

LED com um LED LIGADO azul e 6 LED de estado brancos

Instalação, montagem	
modo de instalação	para fixação vertical
Ligação	
acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal
Elementos fornecidos	
Ligação ao bus incluída	Sim
Equipamento	
Número de pontos de actuação	6
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
temperatura	Ligação adicional para sensor de temperatura externo
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
Série de design principal	KNX - Berker R.1
Série	KNX, R.1