



BF240

**Bloco dif. 2P 40A 300mA tipo A HI 2M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 40 A

Corrente de funcionamento residual nominal I<sub>dn</sub> 300 mA

**Arquitetura**

Número de polos 2

**Índice de proteção**

Tipo de corrente residual A HI

**Capacidade**

Número de módulos 2

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Instalação / montagem**

Binário de aperto nominal 2,80 - 2,80 Nm

**Endurância**

N.º de manobras elétricas em ciclos 2000

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub> 500 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U<sub>imp</sub> 4000 V