




Beschriftungsbeispiel

75642160



Touch S. R.1 x2 + termóst pers vdr br

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

função	com função de protecção de válvula, para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente
--------	---

modo de operação	modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor
------------------	--

Comandos e indicadores

Com indicação LED	Sim
-------------------	-----

Número de teclas	0
------------------	---

operação	operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
----------	---

Indicação / visor	Visor LED com apresentação de símbolos, visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio)
-------------------	---

botão / botão de pressão	Com 2 superfícies sensoras adicionais do visor
--------------------------	--

Conectividade

codificação	com função de bloqueio por toque
-------------	----------------------------------

Voltagem

voltagem	operação com saída não estrangulada de alimentação de tensão KNX/EIB possível (ter em atenção consum, alimentação auxiliar separada necessária
----------	--

Dimensões

Profundidade	23 mm
--------------	-------

Altura	152 mm
--------	--------

Largura	81 mm
---------	-------

Potência

Consumo	23 mA
---------	-------

Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

Ecrã

Com ecrã	Sim
----------	-----

Materiais, acabamento, cores	
Cor da série	vidro branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Vidro
Tipo de tratamento da superfície	tampografia
Gestão de iluminação LED	
LED	com um LED LIGADO azul e 4 LED de estado brancos
Instalação, montagem	
modo de instalação	para fixação vertical
Ligação	
acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal
Configurações	
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável, menu do display programável para o cliente final
Elementos fornecidos	
Ligação ao bus incluída	Sim
Equipamento	
Número de pontos de actuação	4
Com proteção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de configuración	Laserdruck
aquecimento	para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem pso auxiliar
controlo	para controlo de sala individual, parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento, para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos)
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
temperatura	Ligação adicional para sensor de temperatura externo
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
Série de design principal	KNX - berker R.1 - configurado
Série	KNX, R.1
Instruções	
Texto de indicação	Adequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.