



75664694

IP20



B.IQ - BP KNX IV 4 tec+termóst, alu

Características técnicas

Funções

função	com função de protecção de válvula, para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente, pode ser activada a função de ajuda do botão de pressão
temporizadores	com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas
modo de operação	modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor

Compatibilidade

extensão	conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
----------	---

Comandos e indicadores

reduzir a intensidade da luz	diminuição de intensidade luminosa na área
Número de teclas	4
operação	conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável, operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz
Indicação / visor	LCD com símbolos e iluminação, comutável por meio de objecto, visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio)
botão / botão de pressão	com 2 botões de função de visor adicional

Conectividade

codificação	com bloqueio para crianças
-------------	----------------------------

Dimensões

Largura	0 modules
Altura	158.2 mm
Largura	88.5 mm

Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

Detecção

IV	telegrama IV com código RC5 parametrizável por botão de pressão
----	---

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	alumínio
Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro

Material / mão de obra	Alumínio anodizado
Material	Alumínio
Gestão de iluminação LED	
LED	com LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
Ligação	
acoplador de bus	para unidade de acoplamento de bus de embutir plus
Configurações	
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável, menu do display programável para o cliente final, sensor de presença parametrizável para aumento de conforto
programar	programável com ETS2 a partir de V1.2a
Acessórios incluídos	
Caixa	para instalação em tomadas de embutir 1x
Equipamento	
Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
aquecimento	para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem pssso auxiliar
controlo	para controlo de sala individual, para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo, parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento
Software	
Actualização	com Flash-Controller
Segurança	
protecção	com protecção anti roubo
alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Versão atual	2.6
Série	B.IQ, KNX
Instruções	
Texto de indicação	Transmissor portátil IR nº de artigo 2779, ver electrónica doméstica.