



BG464

Bloco dif. 4P 63A 500mA tipo AC 3M

Características técnicas

Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	4

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	500 mA
Corrente nominal	63 A

Conectividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
--	------------------

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	78 mm
Profundidade	83 mm