



85122201

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V. 12 - 54 W

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Textos

Entrada de extensão Com 2 entradas de extensão para botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

Modo de instalação Com garras de expansão

Princípio de regulação da intensidade luminosa Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática)

Tipo de ligação Com terminais de parafuso