



EC051

Cont. energia mono. directo 32A 1M c/imp

Características técnicas

Arquitetura

N.º de polos	1P+N
--------------	------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
------------------	------

Corrente máxima do circuito de medição	32 A
--	------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação directa
------------------	-----------------

Dimensões

Largura	17,50 mm
---------	----------

Principais atributos elétricos

Tipo de emissor de impulsos	Elétrico
-----------------------------	----------

Compatibilidade

Adequado para	Compra
---------------	--------

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Tipo de medição

Tipo de medição	Medição directa
-----------------	-----------------

Tipo de aparelho de medição	Eletrónico
-----------------------------	------------

Gama de medição de frequências	50 - 60 Hz
--------------------------------	------------

Power supply

Número de fases da alimentação	1
--------------------------------	---

Funções

Classe de precisão	B
--------------------	---

Tipo de tarifa	Tarifa única
----------------	--------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 70 °C
Potência	
Consumo de energia VA	6,70 VA
Potência total dissipada em IN	6,70 W
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz