



85245277



IP20

K.1/K.5 - teclas estores KNX RF, alu mt

Características técnicas

Funções

Duração do movimento	2 mn
----------------------	------

Comandos e indicadores

operação	activação da função party usando os botões para cima e para baixo > 20 seg.
botão / botão de pressão	com o botão de configuração e função

Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
-----------------	-----------

Potência

Poder de transmissão de rádio	< 10 mW
-------------------------------	---------

Detecção

sensor	Protecção solar e abaixamento controlado por crepúsculo com sensor de brilho
--------	--

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material / mão de obra	lacado
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

Ligação

conexão bus	integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
-------------	--

Configurações

Tempo de ajuste das lamelas	(ajustável) 50 ms...2.5 s
Duração mínima do ajuste das lamelas	≈ 150 ms
Ajuste da lamela na duração do sinal	< 1 s
Ajuste da lamela na tecla pressionada	< 0.4 s
programar	Configuração rápida usando botões e display LED

Equipamento

Número de canais de rádio	1
Número de lentes quicklink	máx. 20 transmissores / receptores
Retenção automática durante 2 min no comprimento do sinal	> 1 s
Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada	> 0.4 s
changeovertimeforchangeofdirection	< 0.6 s

Segurança	
atishalogenfreeexternallymaintained	No
protecção	com protecção anti roubo
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
poupança de energia	baixo requisito de energia intrínseca
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
Identificação	
Aplicações	Comando de estores, Sistemas de rádio-operação KNX
Série de design principal	berker K.5
Série	Berker K.5