



EC100

Contador de horas analógico

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 2

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -20 - 60 °C

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Dimensões

Altura 90 mm

Largura 35 mm

Profundidade 60 mm

Power supply

Tensão de alimentação 230 V +/- 15%

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Equipamento

Número de canais 6