



BD264

## Bloco dif. 2P 63A 30mA tipo AC 2M

### Características técnicas

#### Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	2

#### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

#### Tensão

Tensão nominal de isolamento $U_i$	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos $U_{imp}$	4000 V

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal $I_{dn}$	30 mA
Corrente nominal	63 A

#### Dimensões

Altura	70 mm
Largura	35 mm
Profundidade	92 mm