



EE870



Detector mov. Comfort 220/360° IP55 br

Características técnicas

Deteção

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Tipo de sensor | Detector de movimento |
| Ângulo de deteção | 220 - 360 |

Modo de configuração

| | |
|--------------|--------------|
| Temporização | 5 S - 30 Min |
|--------------|--------------|

Iluminação

| | |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Dimensões

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Largura | 91 mm |
| Profundidade da montagem | 0 |
| Altura recomendada de montagem | 2,50 - 2,50 m |

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 55 °C |
|------------------------------|-------------|

Materiais

| | |
|----------|----------|
| Cor | Creme |
| Material | Plástico |

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP55 |
|-----------------------|------|

Instalação / montagem

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montagem | Saliente |
| Adequado para utilização no exterior | Sim |

Textos

| | |
|-----------------|---|
| Função | Simulação de presença, Pode ser utilizado isolado ou ligado em rede |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |