



EG493E



IP20



quickconnect

Programador digital 4 canais anual

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Funções

Número de canais em operação	4
modo multifase	adequado para modo multi-fase

Configuração

Nº de módulos	4
---------------	---

Comandos e indicadores

Indicação / visor	visor LC com iluminação
-------------------	-------------------------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	195 / 230 / 253 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão de serviço	230 V~
-------------------	--------

Dimensões

Profundidade produto instalado	65 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	70 mm
Largura	4 modules

Potência

Potência consumida	2 VA
Potência total dissipada em IN	2 W
Perda de poder em plena carga	≈ 2 W

Medição

Precisão de funcionamento	± 0,2 s / dia
---------------------------	---------------

Bateria

Reserva de energia	≈ 5 a
Reserva de energia [anos]	≈ 5

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	1500 W
---	--------

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	máx. 1500 W
---	-------------

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Calha DIN
modo de instalação	para montagem em trilho DIN

Ligação

Seção transversal do condutor (flexível)	0.75...2.5 mm²
Secção transversal do condutor (rígida)	0.75...2.5 mm²
Nº de contactos	4

Configurações

numberofprogramsteps	300
Alteração Verão / Inverno	automático
Ajuste de programação	1 mn
Tipo de programador	electrónico e com programação por chave
Ciclo de programação	Anual
programas	Programa de férias com ativação da data

Equipamento

Nº de canais	4
Número de períodos de comutação para ligar / desligar	300
Reserva de marcha	5 anos
hasholidaysprogram	Sim

Utilização

Ciclo	Anual
-------	-------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...50 °C
Precisão de marcha	+ 0,2 s / 24h
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C

Identificação

Série de design principal	Light control
---------------------------	---------------