



EGN103

Progr. horário semanal, 1 canal

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Funções

com GPS	Não
hourprogram	Sim

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V AC
Tensão nominal	230 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

switchingcurrentat250v	16 A
------------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	61.6 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	35.8 mm

Frequência

frequencyrange	50...60 Hz
----------------	------------

Potência

Potência consumida	0.39 VA
Consumo de energia (operação)	350 mW

Medição

Precisão de funcionamento	± 1,5 s / dia
---------------------------	---------------

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo	400 W
Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série	1000 W
Lâmpadas fluorescentes compactas	400 W
- compensado paralelamente	400 W
Carga máxima de lâmpadas fluorescentes	400 W

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	2300 W
---	--------

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	2300 W
---	--------

Ligação

Nº de contactos	1
-----------------	---

Tipo de contactos	1 NA
-------------------	------

modo de ligação	Com terminal de parafuso
-----------------	--------------------------

Configurações

numberofprogramsteps	56
----------------------	----

Ajuste de programação	1 mn
-----------------------	------

annualprogram	Não
---------------	-----

astroprogram	Não
--------------	-----

dailyprogram	Sim
--------------	-----

weeklyprogram	Sim
---------------	-----

Elementos fornecidos

Cartão de memória incluído	Não
----------------------------	-----

Equipamento

Nº de canais	1
--------------	---

Número de períodos de comutação para ligar / desligar	56
---	----

Reserva de marcha	5 anos
-------------------	--------

summerwinterswitchover	Sim
------------------------	-----

hascyclicprogram	Não
------------------	-----

hasholidayprogram	Não
-------------------	-----

hasimpulseprogram	Não
-------------------	-----

haspresetprogram	Não
------------------	-----

hasrandomprogram	Não
------------------	-----

Utilização

Operação local / operação manual	Sim
----------------------------------	-----

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Precisão de marcha	$\pm 1,5$ s / 24h
--------------------	-------------------

relativehumidity	95 %
------------------	------