




EGN103



Progr. horário semanal, 1 canal

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 2300 W

Iluminação

Carga máx. da série de lâmpadas fluorescentes 1000 W

Funções

Reserva de marcha em anos 5 anos

Com sincronização de rede Não

Com sincronização de quartzo Sim

Equipamento

Precisão diária 1,50 s

Com programa de impulsos Não

Número de canais 1

Ligações

Tipo de contactos 1x comutador

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Modo de configuração

Programa diário Sim

Programa semanal Sim

Programa anual Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - +45 °C

Textos

Tipo de ligação Com terminal de parafuso

Dimensões

Altura 85 mm

Largura	35,80 mm
Profundidade	61,60 mm
