



EH011



## Interr. horário 1 canal 24h c/ res 1M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

#### Funções

Número de canais em operação	1
Ciclos de comutação	mín. 50000
Power over Ethernet (PoE)	≈ 200 h

#### Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50 Hz
-----------------------------	-------

#### Voltagem

Tensão de serviço	230 V~
-------------------	--------

#### Corrente eléctrica

Corrente Máx. para cos phi 0,6	3 A
Corrente de comutação em cos $\varphi = 0,6$	máx. 3 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	60 mm
Altura produto instalado	80 mm
Largura produto instalado	18 mm
Largura	1 modules

#### Potência

Potência consumida	0.5 VA
Consumo de energia (operação)	0.5 VA
Potência total dissipada em IN	1 W
Perda de poder em plena carga	≈ 1 W
Potência dissipada pelo comando	0.5 W

#### Bateria

Tempo de carga para a reserva de marcha em horas	120
--	-----

#### Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes compactas	máx. 100 W
----------------------------------	------------

#### Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	900 W
---	-------

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	máx. 900 W
---	------------

### Instalação, montagem

Tipo de montagem	Calha DIN
------------------	-----------

modo de instalação	para montagem em trilho DIN
--------------------	-----------------------------

### Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1 / 4mm <sup>2</sup>
------------------------------------	----------------------

Secção de ligação em cabo rígido	1 / 4mm <sup>2</sup>
----------------------------------	----------------------

Secção transversal do condutor (flexível)	1...4 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Secção transversal do condutor (rígida)	1...4 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Nº de contactos	1
-----------------	---

Tipo de contactos	1 NA
-------------------	------

modo de ligação	com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

### Configurações

numberofprogramsteps	96
----------------------	----

Alteração Verão / Inverno	Manual
---------------------------	--------

Ajuste de programação	15 mn
-----------------------	-------

Tipo de programador	Analógico
---------------------	-----------

Ciclos de programa	Ciclo do programa: 24 horas
--------------------	-----------------------------

Ciclo de programação	24 h
----------------------	------

### Equipamento

Nº de canais	1
--------------	---

Número de períodos de comutação para ligar / desligar	96
---	----

Reserva de marcha	200 h
-------------------	-------

Ciclos de conmutación a $\cos \varphi = 0,6$	mín. 20000
--	------------

### Utilização

Ciclo	Diário
-------	--------

### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...55 °C
------------------------------	-------------

Precisão de marcha	1
--------------------	---

Temperatura de armazenamento / transporte	-10...55 °C
---	-------------