



BF240

Bloco dif. 2P 40A 300mA tipo A HI 2M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 40 A

Corrente de funcionamento residual nominal I_{dn} 300 mA

Arquitetura

Número de polos 2

Índice de proteção

Tipo de corrente residual A HI

Capacidade

Número de módulos 2

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal 2,80 - 2,80 Nm

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos 2000

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 500 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp} 4000 V