



BF240

Bloco dif. 2P 40A 300mA tipo A HI 2M

Características técnicas

Arquitectura

Posição do neutro	Esquerda
Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	2 P

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4000 V

Corrente eléctrica

Sensibilidade diferencial	300 mA
Intensidade nominal	40 A

Corrente / temperatura

Corrente estipulada a 40°C	40 A
----------------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	9.2 cm
Altura produto instalado	7 cm
Largura produto instalado	3.5 cm

Frequência

etimfrequency	50 Hz
---------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	4.3 W
--------------------------------	-------

Disparador

Protegido contra disparos intempestivos	Sim
Disparo rápido (Short time)	Sim

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	2000
Nº de manobras mecânicas	1000

Instalação, montagem

Binário de aperto	2,8Nm
Tipo de tranca alta para produtos modulares	não aplicável
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	não aplicável
Elevada desmontagem para produtos modulares	Não
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	Sim

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	16mm ²
------------------------------------	-------------------

Configurações

Sensibilidade diferencial regulável	Não
Tempo de disparo regulável	Não
Temp. da protecção diferencial	0 s

Padrões

texto	EN 61009-2-1 ; EN 62423
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Tipo de protecção diferencial	A HI

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
Altitude	2000 m